



Braukmann

Z11S

Automat czasowy do
płukania wstecznego

ZASTOSOWANIE

Automat czasowy Z11S zapewnia automatyczne płukanie filtrów, filtrów z regulatorem ciśnienia oferowane przez firmę Honeywell posiadające funkcję płukania wstecznego. Na automacie można wybrać jeden z 16-tu programów czasowych: od 4 minut do 3 miesięcy. Automat Z11S posiada funkcję awaryjną uruchomienia płukania w przypadku zaniku zasilania (tylko w przypadku zamontowanych baterii) oraz możliwość uruchomienia płukania ręcznie lub zdalnie. Możliwość współpracy automatu z presostatem ciśnienia różnicowego oraz zdalnego monitorowania i uruchomienia.

WŁAŚCIWOŚCI

- Przyciski ustawienia częstotliwości płukania
- Przycisk ręcznego uruchomienia płukania wstecznego
- Cyfrowy wskaźnik nastawy częstotliwości płukania
- Cyfrowy wskaźnik ilości przeprowadzonych płukań
- Możliwość oceny czasu kolejnego zaprogramowanego płukania
- Przycisk resetu licznika
- Nastawione wartości są zachowywane nawet przy braku napięcia
- Nastawa fabryczna częstotliwości płukania na 45 dni
- Możliwość wyboru 16 różnych częstotliwości płukania
- Automatyczna zmiana na zasilanie bateryjne ¹⁾ w przypadku zaniku zasilania sieciowego
- Automat wyposażony fabrycznie w zabezpieczenie przed zakłóceniami
- Dodatkowe wejście kabla PG 9 pozwala na podłączenie urządzeń do zdalnego sterowania, monitorowania i sterowania presostatem ciśnienia różnicowego
- Bagietowe mocowanie pozwala na montaż bez użycia narzędzi




DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	
Maks. temperatura wody	70 °C
Dane techniczne	
Przewód zasilający:	1,5 m
Baterie:	4 alkaliczno-manganowe typ LR6-1.5 V-Mignon/AA ¹⁾
Żywotność baterii:	ok. 3 lat ²⁾
Częstotliwość:	od 4 minut do 3 miesięcy
Warunki otoczenia:	5 - 90% wilgotności względnej, 0 - 60 °C
Klasa ochrony:	1 DIN VDE 0700-T1/ PN-EN 60335-1
Stopień ochrony:	IP 55

¹⁾ Baterie nie są dostarczane z automatem. Baterie nie są wymagane, jeśli system wyposażono w awaryjne zasilanie. W innych przypadkach baterie stanowią zabezpieczenie zamknięcia przepływu w czasie, gdy zaniknie zasilanie podczas płukania. Jeśli baterie są zamontowane, nie należy pozostawiać urządzenia na dłuższy czas bez zasilania sieciowego..

²⁾ Na żywotność baterii wpływa m.in. częstotliwość i czas trwania zaniku zasilania sieciowego, temperatura otoczenia jak również parametry deklarowane przez producenta baterii.

BUDOWA

Przegląd	Elementy	Materiały
	1 Przyłącze bagnetowe	-
	2 Obudowa	Wysokiej jakości materiał syntetyczny
	3 Okablowanie	-

ZASADA DZIAŁANIA

Automat Z11S zamyka i otwiera zawór kulowy według ustawionej częstotliwości. Otwarcie zaworu powoduje powstanie w filtrze różnicy ciśnień, która uaktywnia funkcję płukania wstecznego. Po zakończeniu płukania zawór kulowy zamyka się. W celu uniknięcia niekontrolowanego zrzutu wody podczas płukania, w przypadku zaniku zasilania, istnieje możliwość zamontowania 4 baterii typu AA (nie dostarczane z urządzeniem), które zamkną zawór kulowy.

PŁUKANIE WSTECZNE

Czas trwania płukania wstecznego wynosi ok. 25 sekund.

Przy ciśnieniu 4,0 bar wielkość zrzutu wynosi:

Wielkość filtra	Przyłącze zrzutu	Wielkość zrzutu (w litrach)
1/2" + 3/4"	DN50	12
1" + 1 1/4"	DN70	15
1 1/2" + 2"	DN70	18

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Przechowywać produkty w oryginalnym opakowaniu i rozpakować je na krótko przed montażem.

Podczas transportu i magazynowania zachować poniższe warunki:


Parametr	Wartość
Otoczenie:	Czyste, suche i bezpyłowe
Min. temp. otoczenia:	0°C
Maks. temp. otoczenia:	60 °C
Min. wilgotność otoczenia:	5 % *
Maks. wilgotność względna otoczenia	90 % *

* bez kondensacji


ZASADY INSTALACJI

Warunki montażu


- W przypadku zaniku zasilania podczas płukania, baterie (jeśli są wbudowane) zapewniają energię do zamknięcia zaworu kulowego. Stopień naładowania baterii należy kontrolować regularnie, a przynajmniej raz na dwa lata należy je wymienić na nowe.
- Aby uniknąć zalania zalecane jest zastosowanie stałego odpływu do kanalizacji.

Przykładowy montaż


Rys. 1 Analogowe zdalne sterowanie



Rys. 2 Cyfrowe zdalne sterowanie



Rys. 3 Sterowanie presostatem ciśnienia różnicowego



Rys. 4 Zdalne monitorowanie

Opcjonalne wersje sterowania

Automat Z11S może być zdalnie uruchamiany poprzez:


- a) beznapięciowy styk przekaźnika
 - b) wyjście z otwartym kolektorem.
- W obu przypadkach minimalny czas podtrzymania wynosi jedna sekunda. Płukanie wsteczne następuje, gdy wejścia "Start" i "U+" są rozłączone.

Funkcja płukania wstecznego może być uruchamiana w zależności od zapotrzebowania za pomocą styku bezpotencjałowego presostatu ciśnienia różnicowego DDS76. Zalecane jest ustawienie ciśnienia na minimum 1.0 bar. Płukanie wsteczne następuje, gdy wejścia "Start" i "U+" są rozłączone, to jest, gdy ciśnienie różnicowe spadnie poniżej wartości nastawy. Dzięki temu gwarantuje się, że do płukania wstecznego dostępna jest maksymalna ilość wody. Jeśli płukanie wsteczne rozpocznie się natychmiast, niezależnie od czasu trwania sygnału różnicy ciśnień, to należy wprowadzić wejścia "U+" i "SIGN". Presostat ciśnienia różnicowego DDS76 można zastosować jedynie w przypadku współpracy z automatami czasowymi Z11S/Z11AS oraz filtrami typu F76S/F78TS.

W systemach zarządzania BMS status pozycji zaworu spustowego 'zamknięty/otwarty' można określić sygnałem wejściowym 0 do 10 V. Wartość maksymalnego natężenia wynosi 10 mA. Przy wartości napięcia 0,5 V zawór kulowy jest otwarty, natomiast wartości pomiędzy 5 V a 6 V zawór jest zamknięty.

Wymiary

Przegląd



Uwaga: Wszystkie wymiary w mm o ile nie podano inaczej.

OZNACZENIA KATALOGOWE

Poniżej przedstawiono niezbędne informacje potrzebne do zamówienia odpowiedniego produktu. Przy zamawianiu należy zawsze powoływać się na typ, numer zamówieniowy lub numer części.

Opcje zamówienia

Automaty Z11S do współpracy z filtrami F76S z przyłączem: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" oraz 2".

- Wykonanie standardowe
- nie oferowane

		Z11S-A	Z11S-B
Typ przyłącza:	230 V, 50/60 Hz, pobór mocy 10 W, z wtykiem elektrycznym	•	-
	24 V, 50/60 Hz, 10 W, bez wtyku	-	•

Uwaga: Automat Z11S współpracuje z filtrami produkowanymi od 1997 roku typu: HS10S, F76S, F76CS, FK76CS, FKN76CS, FN76CS, FK74C, F74C, FKN74C, FN74C oraz FN09S.



Ademco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
wsparcie@resideo.com
homecomfort.resideo.com/pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

homecomfort.resideo.com/pl